



vista®

应用领域

烈酒



各大品牌厂家都知道，色彩吸引力和颜色一致性对消费者购买烈酒产品的决定起着重要作用。Vista 可以在一次测量中同时给出透射色和雾度，确保烈酒的颜色和透明度均符合质量标准。如生产过程中发现任何问题，可找到根本原因，并即时纠正过程。

Vista 配备容易操作的嵌入式 EasyMatch Essentials 质量控制软件以及现代数据传送方法，包括 USB 和以太网。

Vista 采用工业规格电容感应轻触式屏幕，为烈酒产品的透射颜色和外观分析建立了新标准。



同时测量透射色和雾度



全光谱 LED 光源使用寿命长，五年质量保证




一键式校正 - 无需标样或配件



嵌入式 EasyMatch Essentials 质量控制软件 - 无需外接电脑




智能用户界面及数据管理 - 通过 USB 和以太网传送数据




measure
color
the way your
eye sees it

测量烈酒颜色的最佳解决方案




同时测量透射色和雾度

一次测量不需 7 秒，同时得到透射颜色和符合 ASTM D1003 方法 B 的雾度，还提供饮料行业内的其他色度和颜色指数。



全光谱 LED 光源使用寿命长，五年质量保证

全光谱平衡型 LED 照明光谱范围为 400 - 700 纳米，可确保在至少 5 年的连续测量中保持原始出厂规格。




操作简单的一键式校正

仪器完全自动化校正，无需色板或配件。只需按下“校正”键，仪器就会同时自动对色度和雾度校正。




嵌入式 EasyMatch Essentials 质量控制软件 – 无需外接电脑

简单易用的嵌入式 EasyMatch Essentials 质量控制软件具备业界最常用的主要测量色度和指数。简化的操作流程，用户可按指定工作流程自行厘定测色质量控制软件控制参数来配合实际的应用需要。EasyMatch Essentials 预装了行业中广泛使用的大多数标准透射色度和指数。



智能用户界面及数据管理 – 通过 USB 和以太网传送数据

7 英寸 1280x800 像素工业规格电容感应轻触式屏幕，显示测量结果和彩色图表。通过 USB、USB OTG、以太网和内置电子邮件轻松传输数据。



成功测量烈酒的关键之选



D 02-1017-192
多功能样品固定器



D02-1017-344
大容量比色皿固定器供测量
颜色和雾度

可选购配件

L02-1018-683 10 毫米流通式比色皿架套件包括：

- 10 毫米流通式比色皿 (C0 4-10 01-958)
- 比色皿架组件 (D02-1018-678)
- 1 米，7 毫米内径管
- (4) 流量控制节流阀 (各种口径) L02-1018-101

还可提供 20 毫米流通式比色皿套件

