



# Agera®

应用领域

起酥油



Agera 专为测量起酥油而设计，采用超大样品口径测量颜色。配备摄像头，用于屏幕上的样品定位和图像摄取。Agera 配备容易操作的嵌入式 EasyMatch Essentials 质量控制软件，提供食品行业里的各项重要色度和指数，例如 CIE L\*a\*b\*、CIE LCh、Hunter L,a,b、ASTM E313 WI 白度值等等。

Agera 采用 USB 和以太网等现代数据通信以及高分辨率工业规格电容感应轻触式屏，为测量起酥油提供理想解决方案。



0°/45°圆环光学几何最接近人类眼睛的测量结果



全光谱 LED 光源，可控制紫外光谱 (UV) 能量



样品测色和图像摄取



嵌入式 EasyMatch Essentials 质量控制软件 - 无需外接电脑



智能用户界面及数据管理 - 通过 USB 和以太网传送数据





measure  
**color**  
the way your  
**eye sees it**

## 测量起酥油颜色的最佳解决方案




### 0°/45°圆环光学几何，业界中最大的固定接触式测量口径

Agera 采用 0°/45°圆环光学几何和超大的 2 英寸样品测量口径；提升测量数据的准确性和一致性。0°/45°圆环光学几何模拟人类眼睛观测的原理，得到与视觉最接近的测量结果。



### 全光谱平衡型 LED 照明，可控制紫外光谱 (UV) 能量

全光谱，LED 灯光度平衡，光谱范围 360-700 纳米，可保证 5 年连续测量，让您使用无忧。



### 样品测色和图像摄取

Agera 内置 500 万像素摄像头，在屏幕实时观察样品以确保其摆放位置准确性。可摄取和储存样品的真实视场图像以作为数据记录的一部分。



### 嵌入式 EasyMatch Essentials 质量控制软件

简单易用的嵌入式 EasyMatch Essentials 质量控制软件，具备业界最常用的主要测量规范和指数。简化的操作流程，用户可按指定工作流程，自行厘定测色质量控制软件控制参数来配合实际的应用需要。EasyMatch Essentials 预装了行业中广泛使用的大多数标准反射色色度和指数。

### 智能用户界面和数据管理 - 无需外接电脑

7 英寸 1280x800 像素工业规格电容感应轻触式屏幕，显示测量结果和彩色图表。通过 USB、USB OTG、以太网和内置电子邮件轻松传输数据。



## 成功测量起酥油的关键之选



| 名称        | HunterLab 配件型号 |
|-----------|----------------|
| Agera 样品杯 | Agera          |
| 测口片       | 04-6622-00     |
|           | 04-7209-00     |

